

Светильники хирургический Паналед-М-120

РЗН 2016/4555

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 36 шт., освещенность 120 кЛк,
фокусируемое поле -170 мм, режим «ЭНДО», пульт

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	36 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	-170 мм
Глубина освещения	1250 мм
Срок службы источника света	50000 ч
Размер купола	400 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Пульт	Да