

Светильники хирургический Паналед-М-160

РЗН 2016/4555

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 126 шт., освещенность 160 кЛк,
фокусируемое поле -300 мм, режим «ЭНДО»,
аварийное питание, пульт



Аксима ООО, Россия

Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	126 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	-300 мм
Глубина освещения	1000 мм
Срок службы источника света	50000 ч

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Пульт	Да