

Светильник операционный Mach LED 3MC

ФСЗ 2010/06141

операционный, потолочный / передвижной,
светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 112 шт.,
освещенность 130 кЛк, фокусируемое поле 170-280
мм, 4750K, фокусировка

Dr. Mach GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный / передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	112 шт.
Уровень освещенности	130 кЛк
Регулировка освещенности	5-100 %
Фокусируемое поле	170-280 мм
Цветовая температура	4750K
Индекс цветопередачи (Ra)	96
Срок службы источника света	40000 ч

Функции

Фокусировка	Да
-------------	----