

Тонометр бесконтактный HNT-7000

ФСЗ 2011/10645

стационарный, бесконтактный, давление 0-60 мм рт. ст., питание от сети, принтер

Huvitz Co. Ltd, Южная Корея



Характеристики

Конструкция	стационарный
Тип	бесконтактный
Диапазон измерения давления	0-60 мм рт. ст.
Питание	от сети
Встроенный принтер	Да

Описание

Тонометр бесконтактный Huvitz HNT-7000 – полностью автоматический тонометр с возможностью компенсации толщины роговицы для точного и быстрого определения внутриглазного давления.

Метод измерения:

- Автоматический (переход с правого на левый глаз, центрация, фокусировка, выстрел).
- Полуавтоматический (центрация, фокусировка, выстрел).
- Ручной

• Автотрекинг

Измерение давления на обоих глазах нажатием одной кнопки. Система находит требуемый глаз, фокусируется и производит «воздушный выстрел».

• Интерфейс

Сенсорный 5.7" ЖК-дисплей высокого разрешения с углом наклона от 0° до 90° удобен и эффективен в любой ситуации.

• Интеллектуальная система измерений

Для максимального комфорта пациента тонометр производит «мягкий выстрел». При необходимости сила выстрела автоматически увеличивается.

• Компенсация толщины роговицы

Для увеличения точности измерения ВГД система может учитывать такой параметр, как толщина роговицы. Тонометр рассчитывает роговично-компенсированное ВГД.

Размеры: 294×510×462 мм.

Вес: 20.5 кг.