

Тонометр бесконтактный TOMEY FT-1000

ФСЗ 2008/01687

стационарный, бесконтактный, давление 0-60 мм рт. ст., питание от сети, принтер

Tomey Corporation, Япония



Характеристики

Конструкция	стационарный
Тип	бесконтактный
Диапазон измерения давления	0-60 мм рт. ст.
Питание	от сети
Встроенный принтер	Да

Описание

TOMEY FT-1000 – компьютерный бесконтактный тонометр (автоматический аппарат для измерения внутриглазного давления) позволяет провести измерения внутриглазного давления.

Проведение измерений

При помощи джойстика оператор устанавливает фокусировочную точку, отраженную от глаза пациента, в центре визирного квадрата и фокусирует эту точку до резкого изображения – прибор автоматически определит оптимальное положение для старта (в режиме AUTO) и мгновенно произведет измерение. Скорость измерения составляет всего 3 мсек.

Режимы измерения:

- Ручной – при помощи джойстика.
- Автоматический – LCD экран с функцией сенсорного сопоставления.

Особенности:

- Автосопоставление, автовыравнивание.
- Автоматическое переключение режимов высокого и низкого давления.
- Корректировка внутриглазного давления в соответствии с данными центральной толщины роговицы.
- Сенсорный экран.
- Возможность проведения измерения у пациентов с диагнозом «дихромазия», за счет изменения цвета фиксационной точки.