

Тонометр бесконтактный Topcon CT-800 / CT-800A

РЗН 2017/6062

стационарный, бесконтактный, давление 1-60 мм рт. ст., питание от сети, принтер

Topcon Corporation, Япония



Характеристики

Конструкция	стационарный
Тип	бесконтактный
Диапазон измерения давления	1-60 мм рт. ст.
Питание	от сети
Встроенный принтер	Да

Описание

Компьютерный тонометр Topcon CT-800 / CT-800A – бесконтактный автоматический тонометр для измерения внутриглазного давления с поправкой на данные пахиметрии. Аппарат предназначен для измерения внутриглазного давления методом аппланации (уплощения) роговицы потоком воздуха.

Особенности

- Коррекция тонометрического показателя

Topcon CT-800 / CT-800A способен вычислять скорректированные тонометрические показатели на основе измеренного значения ВГД и заданного вручную значения толщины роговицы, измеренного при помощи другого устройства, например отдельного пахиметра.

- Сенсорный экран 8.5"

Тонометр оснащен широким цветным сенсорным экраном с четкими, удобными для чтения значками, позволяющими оператору полностью управлять устройством во время процесса измерения.

- Регулировка положения сенсорной панели управления с учетом предпочтений оператора

Панель управления можно отрегулировать путем наклона монитора в нужное положение. При этом расположение клавиш "R"/"L" (правый / левый глаз) и направление движения измерительной части прибора, меняются в зависимости от положения панели управления.

- Мягкий воздушный поток

Программное обеспечение контролирует подачу воздуха так, чтобы подобрать необходимое его количество для конкретного измерения и для конкретного глаза.

Использование мягкой воздушной струи позволяет уменьшить воздействие на глаза и сделать процедуру более приятной для пациента.

- Не требующая обслуживания система воздухозабора

Система воздухозабора неприхотлива к техническому обслуживанию и гарантирует точность измерений.

Размеры: 286×445×466 мм.

Масса: 19.5 кг.