

Тонометр офтальмологический iCare HOME2

ФСЗ 2012/12416

портативный, контактный, давление 7-50 мм рт. ст.,
питание батарейное

Icare Finland Oy, Финляндия



Характеристики

Конструкция	портативный
Тип	контактный
Диапазон измерения давления	7-50 мм рт. ст.
Питание	батарейное

Описание

Офтальмологический тонометр iCare HOME2 легко использовать **в повседневной жизни** для измерения внутриглазного давления в любое время дня и ночи. При этом врач получает актуальные данные о ВГД для разработки правильной стратегии лечения. Регулярные домашние измерения помогают выявить пики ВГД, которые невозможно распознать при посещении клиники.

Технология упругого отскока (рикошета) iCare является надежным способом быстрого и точного измерения ВГД у любых пациентов. Процедура не требует анестетика, струи воздуха или других манипуляций.


Диапазон измерений:	7-50 мм рт. ст.
Точность:	±1.2 мм рт. ст. (при <20 мм рт. ст.) ±2.2 мм рт. ст. (при >20 мм рт. ст.)

Положение при измерении

iCare HOME2 можно использовать в положении лежа, полулежа и сидя. **Интеллектуальный светодиод** помогает определить правильное расстояние до глаза и центрировать устройство. Яркий экран и звуковые уведомления облегчают работу.

Передача данных

Программная платформа **iCare CLINIC** позволяет собирать и анализировать информацию о внутриглазном давлении, полученную с помощью тонометров iCare. Платформа iCare CLINIC предоставляет врачам полный и максимально наглядный обзор изменений статуса ВГД их пациентов. Все данные отображаются в интуитивно понятном интерфейсе.



Благодаря облачной версии iCare CLINIC медицинские специалисты могут работать с информацией онлайн через привычный браузер. Пациенту также может быть предоставлен доступ к его информации о ВГД, по усмотрению врача.



Питание: 4 перезаряжаемые батареи типа AA, 1.5 V алкалиновые LR6.

Размеры: 50×94×152 мм.

Вес: 205 г (без батарей) / 300 г (с 4 батареями типа AA).