

Тонометр офтальмологический iCare ic100

ФСЗ 2012/12416

портативный, контактный, давление 7-50 мм рт. ст.,
питание батарейное

Icare Finland Oy, Финляндия



Характеристики

Конструкция	портативный
Тип	контактный
Диапазон измерения давления	7-50 мм рт. ст.
Питание	батарейное

Описание

Тонометр офтальмологический iCare ic100 предназначен для точного измерения внутриглазного давления в положении сидя и стоя. Данные измерений автоматически выводятся на экран прибора.

Запатентованная **технология упругого отскока** (рикошета) iCare является надежным способом быстрого и точного измерения ВГД у любых пациентов. Процедура не требует анестетика, струи воздуха или других манипуляций.

Диапазон измерений:	7-50 мм рт. ст.
Точность:	±1.2 мм рт. ст. (при <20 мм рт. ст.) ±2.2 мм рт. ст. (при >20 мм рт. ст.)

Система интеллектуального позиционирования глаза

Измерение будет проведено только в случае правильного расположения прибора. При правильном положении световой индикатор горит зеленым, при неправильном – красным.



Функциональность с комфортом

- Легкая установка оригинального датчика iCare.
- Минимальный контакт датчика с роговицей полностью безопасен и практически незаметен для пациента.
- Датчик не может случайно выпасть из устройства.
- iCare ic100 позволяет измерять ВГД максимально быстро, точно и воспроизводимо.
- Интуитивно понятное меню на нескольких языках.
- Все шесть измерений, необходимых для расчета результата, могут быть выполнены по отдельности или в автоматическом режиме одним нажатием кнопки.

Питание: 4 непerezаряжаемые батареи типа AA, 1.5 V алкалиновые LR6.

Размеры: 29×95×215 мм.

Вес: 135 г (без батарей) / 230 г (с 4 батареями типа AA).