

Тонометр офтальмологический iCare ic200

портативный, контактный, давление 7-50 мм рт. ст.,
питание батарейное

Icare Finland Oy, Финляндия



Характеристики

Конструкция	портативный
Тип	контактный
Диапазон измерения давления	7-50 мм рт. ст.
Питание	батарейное

Описание

Тонометр офтальмологический iCare ic200 – самый универсальный тонометр в линейке продуктов iCare. Это флагманское устройство предназначено для профессионального использования в клинике, а также в офтальмологической хирургии и отделениях неотложной помощи.

Технология упругого отскока (рикошета) iCare является надежным способом быстрого и точного измерения ВГД у любых пациентов. Процедура **не требует анестетика**, струи воздуха или других манипуляций.

Диапазон измерений:	7-50 мм рт. ст.
Точность:	±1.2 мм рт. ст. (при <20 мм рт. ст.) ±2.2 мм рт. ст. (при >20 мм рт. ст.)

Позиционирование пациента

Обладая 200 градусами свободы позиционирования, тонометр ic200 может измерять внутриглазное давление независимо от того, находится ли пациент на спине, полулежа или сидя. Это полезно в различных клинических, хирургических или экстренных случаях, когда необходимо измерить глазное давление вне зависимости от положения пациента.

Световой индикатор, расположенный на основании наконечника, подтверждает правильность положения тонометра перед проведением измерения. Зеленый цвет индикатора означает правильное положение тонометра, а красный – неправильное.

Особенности

- Легкая установка оригинального датчика iCare.
- Минимальный контакт датчика с роговицей полностью безопасен и практически незаметен для пациента.

- Датчик не может случайно выпасть из устройства.
- iCare ic200 позволяет измерять ВГД максимально быстро, точно и воспроизводимо. Показания отображаются в мм рт.ст. с точностью до одного знака после запятой
- Интуитивно понятное меню на нескольких языках.
- Беспроводная (Bluetooth) печать и передача результатов измерений.
- Все шесть измерений, необходимых для расчета результата, могут быть выполнены по отдельности или в автоматическом режиме одним нажатием кнопки.

Питание: 4 перезаряжаемые батареи типа AA, 1.5 V алкалиновые LR6.

Размеры: 43×105×214 мм.

Вес: 165 г (без батарей) / 260 г (с 4 батареями типа AA).