

Импульсная УФ установка Мелитта Альфа-02

ФСР 2010/06905

облучатель, настенный, производительность 3500 м³/ч, 1 лампа, размеры 350×420×220 мм

НПП Мелитта ООО, Россия



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Производительность	3500 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Размер	350×420×220 мм

Описание

Стационарная импульсная ультрафиолетовая установка «Альфа-02» предназначена, в первую очередь, для экстренного обеззараживания (в считанные минуты с эффективностью 99,9%) воздуха и поверхностей в помещениях от всех видов микрофлоры (бактерии, вирусы, грибы), в том числе от устойчивых форм микроорганизмов (плесневые грибы, споровые формы микроорганизмов, микобактерии и т.д.).

Особенности облучателя Мелитта Альфа-02:

- объем обрабатываемого помещения за 1 сеанс не ограничен и зависит от количества облучателей;
- производительность установки с 4 облучателями при бактерицидной эффективности 99.9%: не менее 3500 м³/час;
- источник излучения: импульсная ксеноновая ультрафиолетовая лампа;
- электропитание: 230 В, 50 Гц;
- потребляемая мощность: не более 300 Вт;
- габариты: 350×420×220 мм;
- вес: 8 кг;
- комплектация: облучатель открытого типа настенно-потолочный, кронштейн для крепления облучателя, пульт управления, блок согласования;
- длительность задержки от нажатия кнопки Пуск до начала излучения: 10-100 секунд;
- управление: выносной пульт управления.