

Установка для обеззараживания воздуха Амбилайф Н

ФСР 2010/07811

рециркулятор, настенный, производительность 55 / 70 / 90 / 100 м³/ч, 1 лампа, 24 Вт, размеры 470×170×160 мм



НМФ Амбилайф ООО, Россия

Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	55 / 70 / 90 / 100 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	24 Вт
Размер	470×170×160 мм

Описание

Установка для обеззараживания и очистки воздуха Амбилайф Н – фотокаталитическая установка с молекулярным уровнем обеззараживания и очистки воздуха для медицинских помещений I-V категории в присутствии людей. Эффективность обеззараживания по S.aureus (золотистому стафилококку) – 99.9%.

Модификация	Производительность	Площадь помещения	Вес
Амбилайф Н L5524M	55 м³/час	18 м²	2.1 кг
Амбилайф Н L7024M	70 м³/час	23 м²	2.2 кг
Амбилайф Н L9024M	90 м³/час	30 м²	2.3 кг
Амбилайф Н L10024M	100 м³/час	33 м²	2.5 кг

Преимущества установки Амбилайф Н:

- ☐ Инактивация всех типов микроорганизмов. Нет селективности в уничтожении бактерий, вирусов и спор грибов.
- ☐ Совмещает в себе высокую степень очистки, достаточную производительность и низкий уровень шума.
- ☐ Установка оснащена электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), что позволяет наряду с энергосбережением, продлевать срок службы УФ лампы.
- ☐ Установка проста в применении и не требуют монтажа и ввода в эксплуатацию.
- ☐ Установлен счетчик наработки УФ лампы (не требует записи показаний) для ее своевременной замены.
- ☐ Воздушный фильтр тонкой очистки класса F5 имеет срок службы 4-6 месяцев.

- ☐ Установка оснащена световой и звуковой индикацией, системой аварийного отключения (скачок напряжения в сети питания, отказ лампы, отказ вентилятора).
- ☐ Малый вес и габариты позволяют располагать установку в любой удобной точке помещения.