

Запечатывающее устройство Euronda The Euroseal

ФСЗ 2011/09411

импульсное устройство, шов 12 мм, рулон 310 мм,
температура запайки 170-200 °С, фиксатор рулонов,
440×390×315 мм, мощность 100 Вт

Euronda S.p.A, Италия



Характеристики

Тип устройства	импульсное
Ширина шва	12 мм
Ширина рулона	310 мм
Температура запайки	170-200 °С
Фиксатор/держатель рулонов	Да
Размер аппарата	440×390×315 мм
Вес	7.1 кг
Мощность	100 Вт
Источник питания	220 В

Описание

Запечатывающее устройство Euronda The Euroseal – новейшее электронное запечатывающее устройство с непрерывным циклом работы и постоянной температурой, обеспечивающее прочную полосу запечатывания шириной 12 мм.

The Euroseal имеет современный дизайн, прост в использовании и доступен для очистки. Новая технология, позволившая сократить количество циклов и убрать необходимость охлаждения аппарата после каждого использования, привела к уменьшению расхода энергии, а также увеличила надежность аппарата в эксплуатации.

Преимущества:

- для предстерилизационной упаковки инструментов;
- запечатывание при постоянной температуре;
- управление – полуавтоматическое;
- предусмотрена возможность настенного крепления для экономии рабочего пространства;
- устройство снабжено автоматическим индикатором всех стадий работы.