

УЗИ аппарат FUJIFILM SonoSite NanoMaxx

ФСЗ 2010/06206

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 8.4", частота 1-13 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 2 Гб

FUJIFILM SonoSite Inc., США



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	8.4"
Частота	1-13 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	2 Гб
Размеры	358×208×58 мм
Вес	2.7 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- 2D; - визуализация тканевых гармоник; - М-режим; - ЦДК с анализом скорости; - цветной энергетический доплер; - оптимизация ткани SonoADAPT™; - технология визуализации SonoHD™; - многолучевое сканирование SonoMB; - функция измерения толщины комплекса интима-медиа SonoCalc® IMT.
---------------------	---

УЗИ-датчики

L38xi - линейный датчик. Диапазон частот: 10–5 МГц.
L25x - линейный датчик. Диапазон частот: 13–6 МГц.
C11x - конвексный датчик. Диапазон частот: 8–5 МГц
C60x - конвексный датчик. Диапазон частот: 5–2 МГц
P21x - фазированный датчик. Диапазон частот: 5–1 МГц.
ICTx - конвексный датчик. Диапазон частот: 8–5 МГц
L52x - линейный датчик. Диапазон частот: 10–5 МГц.

Описание

Ультразвуковая система NanoMaxx, оснащенная уникальным пользовательским интерфейсом и всего лишь одним элементом управления, обеспечивающая высокое качество диагностических изображений и цветное доплеровское картирование, рассчитана на нужды специалистов, отвечающих за принятие ключевых клинических решений, а также врачей, осуществляющих визуальный контроль инвазивных процедур.

Обзор основных функций:

- визуализация с высоким разрешением и полное цветное доплеровское картирование;
- пользовательский интерфейс с сенсорным экраном;
- влагонепроницаемость для удобства чистки и дезинфекции;
- передовая система управления - нажатием всего одной кнопки;
- долговечность: оборудование испытано на устойчивость к ударной нагрузке при падении с высоты 91.4 см;
- устойчивость к внешним воздействиям и небольшой вес 2.7 кг.
- время запуска менее 20 секунд.