

УЗИ аппарат FUJIFILM SonoSite X-Porte

РЗН 2016/4040

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 19", частота 1-13 МГц, ОС DICOM

FUJIFILM SonoSite Inc., США



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	19"
Частота	1-13 МГц
Операционная система	DICOM
Размеры	671×539 мм

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- 2D, широкополосная визуализация; - тканевая гармоника; - импульсно-инвертированная тканевая гармоника; - М-режим (обновление и одновременное); - цветное доплеровское картирование; - энергетический доплер; - импульсно-волновой доплер; - импульсно-волновой тканевой доплер; - непрерывно-волновой доплер, отображение кривой ЭКГ.
---------------------	---

УЗИ-датчики

C11xp - диапазон частот: 8-5 МГц;
C35xp - диапазон частот: 8-3 МГц;
C60xp - диапазон частот: 5-2 МГц;
HFL38xp - диапазон частот: 13-6 МГц;
HFL50xp - диапазон частот: 15-6 МГц;
HSL25xp - диапазон частот: 13-6 МГц;
ICTxp - диапазон частот: 9-5 МГц;
L25xp - диапазон частот: 13-6 МГц;
L38xp - диапазон частот: 10-5 МГц;
p10xp - диапазон частот: 8-4 МГц;
P21xp - диапазон частот: 5-1 МГц;
TEExp - диапазон частот: 8-3 МГц.

Описание

SonoSite X-Porte - это медицинская ультразвуковая система. SonoSite X-Porte предназначена для диагностической визуализации с помощью ультразвука или анализа потоков физиологических жидкостей в организме человека. Позволяет получать и отображать ультразвуковые изображения с высоким разрешением в режиме реального времени. Набор доступных функций зависит от конфигурации конкретной системы, типа датчика и типа исследования.

Характеристики:

- время запуска: менее 20 секунд;
- ЖК HD-монитор: 19";
- высота стойки: максимально 1626 мм (монитор поднят)/ минимально 1072 мм (монитор опущен);
- регулировка высоты: длина хода 229 мм;
- емкостная сенсорная панель управления 12.1" (мультисенсорные жесты для управления системой);
- регулировка наклона панели управления: 0-110°;
- архитектура: полностью цифровая, широкополосная;
- шкала серого: 256 оттенков;
- динамический диапазон: до 183 дБ;
- время работы от аккумуляторной батареи: 1 час, 3 суток в состоянии ожидания;
- возможность дезинфекции датчиков методом погружения до разъема;
- работа сканера от сети или аккумуляторной батареи.