

УЗИ аппарат Mindray DC-30

РЗН 2018/6819

стационарный, класс базовый, гинекологический,
портов для датчиков 3 шт., монитор 15" / 17", частота
2-10 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 1000 Гб

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	гинекологический
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	15" / 17"
Частота	2-10 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	1000 Гб

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- импульсно-волновой доплер (PW);
- импульсный доплер с высокой частотой повторения импульсов (HPRF);
- цветной доплер (Color Doppler);
- энергетический доплер (Power Doppler);
- направленный доплер (Directional Power Doppler);
- технология частотного компаундинга (Frequency compounding imaging);
- PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) - гармоническая визуализация со смещением фаз;
- трапецидальное изображение ("виртуальный конвекс");
- iClear™ - технология, подавляющая помехи (артефакты) и обеспечивающая получения четких ультразвуковых изображений высокого разрешения для 2D-режима;
- iBeam™ - режим многолучевого компаундинга;
- iTouch™ - автоматическая оптимизация изображения;
- iZoom™ (Full Screen View) - полноэкранный режим ультразвукового изображения.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- 3C5P - конвексный датчик, 2.0-5.0 MHz
- 6C2P - микроконвексный датчик, 5.0-8.5 MHz
- 7L4P - линейный датчик, 5.0-10.0 MHz 40 mm
- 7L5P - линейный датчик, 5.0-10.0 MHz 50 mm
- 2P2P - секторный фазированный датчик, 2.5 MHz

Описание

Цветной ультразвуковой аппарат Mindray DC-30 - это стационарный сканер среднего класса. DC-30 позволяет получать качественные изображения и обладает расширенными возможностями благодаря современным технологиям. Аппарат оптимально подходит для общей визуализации, а также для акушерства и гинекологии. Установлен LED монитор с диагональю 15 дюймов, возможна установка монитора 17 дюймов. Данные пациентов сохраняются на жесткий диск объемом 1 Тб.

Базовая конфигурация DC-30

- встроенная батарея: для гибкого сканирования.
- многоязычный интерфейс (8 языков, в т.ч. русский)
- регулируемая по высоте панель управления
- MedSight™ - передача информации на электронные устройства пациента (доступна для операционных систем IOS/Android, опция DICOM Basic на ультразвуковом сканере необходима для работы с устройствами на IOS)
- iPower™ - система электропитания на основе перезаряжаемой аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывную работу аппарата в течение 60 минут;
- EU Power Cord - шнур питания.