

Весы для новорожденных МИДЛ Карапуз

ФСР 2012/13630

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 15 кг / 20 кг / 30 кг, дискретность 2 г
/ 5 г / 10 г, с ростомером / без ростомера, дисплей
светодиодный / жидкокристаллический, размер
платформы: 187×177 мм, масса 4.5 кг

МИДЛИК ООО, Россия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг / 20 кг / 30 кг
Дискретность шкалы	2 г / 5 г / 10 г
Допустимая погрешность	2 г / 5 г / 10 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	светодиодный / жидкокристаллический
Размер платформы	187×177 мм
Габариты	535×285×170 мм
Вес	4.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские детские МИДЛ Карапуз - электронные настольные медицинские весы для взвешивания и контроля массы тела младенцев как в профильных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Оснащены ростомером.

Модели весов Карапуз:

Наименование	Предел взвешивания	Дискретность	Тип дисплея
Карапуз МП 15 ВДА (2 г)	15 кг	2 г	светодиодный
Карапуз МП 15 ВДА (5 г)	15 кг	5 г	светодиодный
Карапуз МП 15 ВДА (2/5 г)	15 кг	2 / 5 г	светодиодный
Карапуз МП 15 ВЖА (2 г)	15 кг	2 г	жидкокристаллический
Карапуз МП 15 ВЖА (5 г)	15 кг	5 г	жидкокристаллический
Карапуз МП 15 ВЖА (2/5 г)	15 кг	2 / 5 г	жидкокристаллический
Карапуз МП 20 ВДА (5 г)	20 кг	5 г	светодиодный
Карапуз МП 20 ВЖА (5 г)	20 кг	5 г	жидкокристаллический
Карапуз МП 30 ВДА (2 г)	30 кг	2 г	светодиодный
Карапуз МП 30 ВДА (5 г)	30 кг	5 г	светодиодный
Карапуз МП 30 ВДА (2/5 г)	30 кг	2 / 5 г	светодиодный
Карапуз МП 30 ВЖА (2 г)	30 кг	2 г	жидкокристаллический
Карапуз МП 30 ВЖА (5 г)	30 кг	5 г	жидкокристаллический
Карапуз МП 30 ВЖА (2/5 г)	30 кг	2 / 5 г	жидкокристаллический

Особенности детских весов Карапуз:

- функция стабилизации веса позволяет взвешивать шевелящегося ребенка;
- функция тарирования (обнуление веса пеленки);
- технология измерения загруженности весов;
- автоматическая установка нуля при включении весов;
- подача звукового сигнала при стабилизации значения;
- механическая и электронная защита от случайных перегрузок;
- функция автоотключения;
- в комплект поставки входит щуп для измерения температуры.