

Видеобронхоскоп мобильный Olympus MAF

видеоскоп, резкость 2-50 мм, диаметр дистального конца 3.1 / 3.9 / 5.1 мм, инструментальный канал 1.2 / 1.5 / 2.6 мм, вводимая часть 3.1 / 4.1 / 5.2 мм, рабочая длина 600 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	90 °
Изгиб дистальной части вверх	120 / 180 °
Изгиб дистальной части вниз	120 / 130 °
Глубина резкости	2-50 мм
Диаметр дистального конца	3.1 / 3.9 / 5.1 мм
Инструментальный канал	1.2 / 1.5 / 2.6 мм
Наружный диаметр вводимой части	3.1 / 4.1 / 5.2 мм
Общая длина	910 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Мобильные эндоскопы Olympus MAF являются оптимальными гибкими инструментами для проведения интубации. Оснащены функциями расширенного обзора и видеозаписи и имеют удобную конструкцию, обеспечивающую возможность полностью автономной работы.

Характеристики:

- Эргономичный дизайн и автономность.
- Монитор диагональю 3.5 дюйма с возможностью наклона и вращения.
- Встроенный светодиодный источник света.
- Запись видео и статичных изображений на SD-карту памяти (60-240 мин на 2 Гб памяти).


Электропитание

- Литий-ионная батарея LI-92B (3.6 В / 1350 мА).
- Непрерывное время работы: около 60 мин.

Модели (подробнее по ссылке)

	MAF-DM2	MAF-GM2	MAF-TM2
Поле обзора	90°	90°	90°
Направление обзора	0° (прямая оптика)	0° (прямая оптика)	0° (прямая оптика)
Глубина резкости	2-50 мм	4-50 мм	3-50 мм
Дистальный конец (наружный □)	3.1 мм	3.9 мм	5.1 мм
Вводимая трубка (наружный □)	3.1 мм	4.1 мм	5.2 мм
Рабочая длина	600 мм	600 мм	600 мм
Внутренний □ канала	1.2 мм	1.5 мм	2.6 мм
Угол сгибания подвижной части	вверх 120° вниз 120°	вверх 120° вниз 120°	вверх 180° вниз 130°

Компоненты поставки всех моделей:




Одноразовый клапан для аспирации (MAJ-209, 20 шт.)



Колпачок для стерилизации (MAJ-1538)



Литий-ионный аккумулятор (LI-92B, 2 шт.)^{*1}



Зарядное устройство (UC-90)



SD-карта памяти (RP-SDF02GLP0)



Руководство по эксплуатации



Руководство по обработке