

Датчик УЗИ внутриматочной GE E8Cs-RS

РЗН 2017/6506

конвексный / внутриматочной, области применения акушерство и гинекология / урология, рабочая частота 4-10 МГц, угол сканирования 168°, глубина сканирования 160 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	конвексный / внутриматочной
Сканирование	конвексное / внутриматочное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	4-10 МГц
Угол сканирования	168°
Глубина сканирования	160 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12.7×47.1 мм