

Датчик УЗИ внутриматочной GE E8C-RS

РЗН 2016/4247

конвексный / внутриматочной, области применения акушерство и гинекология / урология, рабочая частота 4-11 МГц, угол сканирования 128°, глубина сканирования 140 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VIVID q / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	конвексный / внутриматочной
Сканирование	микроматочное / внутриматочное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	4-11 МГц
Угол сканирования	128°
Глубина сканирования	140 мм
Размер сканирующей поверхности	22×23 мм