

Датчик УЗИ микроконвексный внутриполостной GE IC5-9-D

РЗН 2015/3460

конвексный / микроконвексный, области применения акушерство и гинекология / урология, рабочая частота 4-9 МГц, угол сканирования 128°, глубина сканирования 300 мм

GE Healthcare, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	конвексный / микроконвексный
Сканирование	микроконвексное / внутриполостное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	4-9 МГц
Угол сканирования	128°
Глубина сканирования	300 мм

Дополнительные характеристики

Диапазон частот: 3.3 - 8.6 Мгц (4 - 9 Мгц);
Угол сканирования: 128° (146° wide 179°);
Сканирующая поверхность: 11×32 мм.